



Kulmajyrsin 90° MECH17, weldonvarsi, Ø D / Zeff: 50/4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	227653 50/4
GTIN	4960664526383
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:

Uritetut käanttöterät vähentävät lastuamisvoimaa ja tärinää. Suurempia lastuamisleveyksiä a_e saavutetaan samalla lastuamissyvyydellä a_p . Suuri tuottavuus mahdollinen myös heikkotehoisissa koneissa.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	74 mm
Varren Ø D_s h6	40 mm
Kääntöterän ruuvi	229709 (T15; 3,5 Nm)
Terän Ø D_c	50 mm
ISO-koodi-kääntöterä	BDMT 170408
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	4
Sopiva käanttöterä	BD.. 1704
Kokonaispituus L_{ges}	161 mm
Ulkoneman pituus L_1	88 mm
Kääntöterien lukumäärä	20
varren malli	weldonvarsi
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä

Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229709
----------------	--------