

## Kierre Alkureikä-tappitulkki 6H, Kierre: M4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	486055 M4
GTIN	2050002073678
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

**Malli:**

Hiottu ensimmäinen kierre poistaa työkappaleesta karkean lian ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen. Malli standardien DIN 2279 – 2299 mukaisesti.

Rakenne DIN 2245 mukaan.

**Käyttö:**

Metrisille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.

**Standardi:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Huomautus:**

Haluttaessa on saatavissa kierretulkkveja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille ja vasenkätisille kierteille, joissa on muu nousu.

### Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 13
Laatu	6
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Toleranssialue	H
Kierre	M4
Toleranssiluokka	6H
Kierteennousu	0,7 mm
Kierretyyppi	M
Kalibrointi	L6

Tuotetyyppi

Kierre-hylkytappitulkki

**Palvelut**

KalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 20 mm

028300 20

DAkS-kalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 60 mm

028340 60