


**Garant****alusmatto, täplikäs tummanharmaa, leveysx pituus: 100X135cm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	964450 100X135
GTIN	4067263476771
Tuoteluokka	9GM

## Kuvaus

### Malli:

Teollisuuden työtilamatto keskikovasta kovaan kuluminen. Ergonominen kumimatto sopii kuiviin ja märkiin kävely- ja seisontatyöpisteisiin. Maton pinnassa on ihanteellisesti sovitettu kääntymispiste, ja matto asettuu tukevasti ja liukumattomasti paikoilleen. Kaikki sivut viistettyjä, millä estetään kompastumisvaara. Erittäin helposti puhdistettava pinta, jossa on valoa heijastavia ominaisuuksia.

Öljynkestävällä alusmattolla on palosuojausluokka Bfl-s1.

Kumisekoituksen elastisten ominaisuuksien ja taustapuolen erityisen geometrian ansiosta matto vaimentaa ja aktivoi iskuja ja suojaa epäterveeltä kylmyydeltä. Kestävä matto, joka sopii monivuorokäyttöön.

Sähkönjohtokykyinen, pinnan vastus alle  $10^7 \Omega$ . Matto on merkitty ESD-turvamerkillä.

### Toimituksen sisältö:

Matto, jossa on ESD-maadoitusliitännä (maadoitusliitännän aukko voidaan valita vapaasti, liitännä on asennettava itse).

## Tekninen kuvaus

Paksuus	16 mm
Materiaali	Nitriilikautsukki (NBR)
Paino	20 kg
Leveys	100 cm

Pituus	135 cm
Paloluokka	Bfl-s1
Shore A -kovuus	55
Seisontamukavuus	Ehkäisee työväsymystä
Seisontamukavuus	Liukumaton
Seisontamukavuus	Eristys (lämpö)
Iskusuoja	Lattia
Materiaalin ominaisuus	Öljynkestävä
Materiaalin ominaisuus	vaikeasti syttyvä
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Väri	täplikäs tummanharmaa
Tuotetyyppi	Työtilamatto