

suurin kokonaispituus L ₄	280 mm
Perusrungon leveys B	140 mm
Leukojen korkeus C	28 mm
Paino	5,7 kg
Kiristysurien etäisyys	110 mm
Perusrungon pituus a	238 mm
Kiinnitysalue b	120 mm
Leukaväli A	80 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	BM-ruuvipuristin, sininen
Tuotetyyppi	Porakoneruuvipuristin

Tarvikkeet

Käsi­käyt­­töi­sen porakoneruuvipuristin­en vaihtokara tyypille 60	365037 60
Tuki Tyyppi 1	365028 1
Ohjaukisko nroon 365023	365025
Vaihtoleukapari (2 kpl) pikakiinnitys- tai porakoneruuvipuristimeen tyypille 60	365036 60