

Garant**Jyrsinterä sisäkierteille 60°, HB7735, Nousu: 1,75mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218058 1,75
GTIN	4045197447340
Tuoteluokka	21D

Kuvaus**Malli:****Vankat** jyrsinterät – **korkeat syöttöarvot** ja **hyvä tuottavuus.**

Yksiteräinen

Käyttö:**Metrisille sisäkierteille 60°** DIN / ISO R 262 (DIN 13), toleranssiluokka 6H.**Huomautus:**

Asennettaessa tulee aina huomioida, että kierrejyrsinterät ovat samoin päin, koska muuten kierteet voivat vääntyä tai vahingoittua! (Sivusuunta on tai ei ole merkitty).

Tekninen kuvaus

Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierre
Täysprofiili	kyllä
Pinnoitus	TiAlN
Kierteennousu	1,75 mm
Terien lkm Z	14

Laji	HB7735
Lastuava aine	KM
Kierrettyyppi	M
Kierrettyyppi	MF-LH
Kierrettyyppi	M-LH
Kierrettyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Terän koko	24 mm
Leikkaussuunta	oikea ja vasen
Tuotetyyppi	Leikkuupala jyrshintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	120 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	25 m/min	H
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin	20 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	M
GG(G)	soveltuu	70 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	120 m/min	N
Öljy	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

