



Kovametallikärkinen betonipora, Poran Ø: 11 mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 786001 11 |
| GTIN | 4058546404307 |
| Tuoteluokka | 76G |

Kuvaus

Malli:

Sitkeänkovat kovametallikärjet, jotka on juotettu korkeassa lämpötilassa. Epäsymmetrinen uranmuoto hyvään porauspurun siirtoon.

Isku- ja vakioporakoneet – luja kovametallinen leikkuuterä.

Käyttö:

Tarkoitettu lähinnä **tulppareikien poraamiseen iskuporakoneella** betoniin, muurattuihin rakenteisiin, luonnonkiviin ja tekokiviin.

Myös kova- ja pehmytpuun, muovien, akryylin ja keramiikan tavanomaiseen poraamiseen. Soveltuu leikkuunkorjauksen ansiosta myös karkaistun teräksen poraamiseen.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|--------|
| Kokonaispituus | 150 mm |
| Poran Ø | 11 mm |
| Kierukkaosan pituus | 90 mm |
| Varren Ø | 11 mm |

| | |
|------------------------------|-------------|
| Lastuava aine | KM |
| Standardi | DIN 8039 |
| Standardi | ISO 5468 |
| Käyttö iskulla / ilman iskua | Iskuporaus |
| Varsi | Lieriövarsi |
| Tuotetyyppi | Kivipora |