



Kovametallikärkinen betonipora, Poran Ø: 18mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	786001 18
GTIN	4058546404406
Tuoteluokka	76G

Kuvaus

Malli:

Sitkeänkovat kovametallikärjet, jotka on juotettu korkeassa lämpötilassa. Epäsymmetrinen uranmuoto hyvään porauspurun siirtoon.

Isku- ja vakioporakoneet – luja kovametallinen leikkuuterä. Alennettu 3-pintavarsi.

Käyttö:

Tarkoitettu lähinnä **tulppareikien poraamiseen iskuporakoneella** betoniin, muurattuihin rakenteisiin, luonnonkiviin ja tekokiviin.

Myös kova- ja pehmytpuun, muovien, akryylin ja keramiikan tavanomaiseen poraamiseen. Soveltuu leikkuunkorjauksen ansiosta myös karkaistun teräksen poraamiseen.

Tekninen kuvaus

Varren Ø	12,75 mm
Kierukkaosan pituus	95 mm
Poran Ø	18 mm
Kokonaispituus	160 mm
Lastuava aine	KM
Standardi	DIN 8039
Standardi	ISO 5468
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	Lieriövarsi
Tuotetyyppi	Kivipora

