




## Kulmajyrsin 90° MECH17, reiällä, Ø D / Zeff: 50/4mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	227655 50/4
GTIN	4960664526413
Tuoteluokka	250

### Kuvaus

#### Malli:

Uritetut käanttöterät vähentävät lastuamisvoimaa ja tärinää. Suurempia lastuamisleveyksiä  $a_e$  saavutetaan samalla lastuamissyvyydellä  $a_p$ . Suuri tuottavuus mahdollinen myös heikkotehoisissa koneissa.

### Tekninen kuvaus

vaikuttava terien lukumäärä $Z_{eff}$	4
Käanttöterän ruuvi	229709 (T15; 3,5 Nm)
ISO-koodi-käanttöterä	BDMT 170408
Kokonaispituus $L_{ges}$	52 mm
Sopiva käanttöterä	BD.. 1704
Terän Ø $D_c$	50 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	30 mm
Käanttöterien lukumäärä	8

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229709
----------------	--------