



Kovametallinen betoniporasarja, Porien lukumäärä: 7



Tilaustiedot

Tilausnumero	786081 7
GTIN	4058546404437
Tuoteluokka	76G

Kuvaus

Malli:

Sitkeänkovat kovametallikärjet, jotka on juotettu korkeassa lämpötilassa. Epäsymmetrinen uranmuoto hyvään porauspurun siirtoon.

Isku- ja vakioporakoneet – luja kovametallinen leikkuuterä.

Käyttö:

Tarkoitettu lähinnä **tulppareikien poraamiseen iskuporakoneella** betoniin, muurattuihin rakenteisiin, luonnonkiviin ja tekokiviin.

Myös kova- ja pehmytpuun, muovien, akryylin ja keramiikan tavanomaiseen poraamiseen. Soveltuu leikkuunkorjauksen ansiosta myös karkaistun teräksen poraamiseen.

Sisältö:

Pora nro 786001: à 1 kpl koot 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Standardi	DIN 8039
Standardi	ISO 5468

Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	Lieriövarsi
Tuotetyyppi	Kivipora

Tarvikkeet

Kovametallikärkinen betonipora Poran Ø 10 mm	786001 10
Kovametallikärkinen betonipora Poran Ø 5,5 mm	786001 5,5
Kovametallikärkinen betonipora Poran Ø 4 mm	786001 4
Kovametallikärkinen betonipora Poran Ø 5 mm	786001 5
Kovametallikärkinen betonipora Poran Ø 8 mm	786001 8
Kovametallikärkinen betonipora Poran Ø 7 mm	786001 7
Kovametallikärkinen betonipora Poran Ø 6 mm	786001 6