


Garant**XNEX 080608, HB7710, Tyyppi: GGG**

Tilaustiedot

Tilausnumero	215190 GGG
GTIN	4067263499527
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

6 leikkuuterää mahdollistavat suuren taloudellisuuden ja alhaisen hinnan terää kohti. Kaksipuolinen 2x3-leikkuinen kovametallinen kääntöterä **kulmajyrsintään**.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Tekninen kuvaus

tyyppi	GGG
Teränpaksuus S	6:35 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f_z / hammas	0,23 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XNEX 080608
Laji	HB7710
Lastuava aine	KM

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Pinnoitus	pinnoitettu
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	240 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
GGG	soveltuu	290 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		