

Garant**APKT 1604 PDTR, HB7525, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 215758 UNI |
| GTIN | 4067263499534 |
| Tuoteluokka | 21A |

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot koskevat jyrsimiä nro 215705 - 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 7$ mm.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|-----------------------|
| tyyppi | UNI |
| Nirkon säde | 0,8 mm |
| ISO-koodi-kääntöterä | APKT 1604 PDTR |
| Laji | HB7525 |
| Lastuava aine | KM |
| Pöytälevyn paksuus | 4,76 mm |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 295 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 190 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 170 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 125 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | P |
| Teräs < 55 HRC | sopii rajoituksin | 55 m/min | H |
| Teräs < 60 HRC | sopii rajoituksin | 40 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 170 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 140 m/min | M |
| GG(G) | soveltuu | 140 m/min | K |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |