

**Garant****RDHW 1003 MOT, HB7605, Tyyppi: HART**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	212251 HART
GTIN	4067263499541
Tuoteluokka	21A

## Kuvaus

**Malli:**

**Kaikki kääntöterä leikkuuterät soveltuvat käytettäväksi sekä 0° negatiivisten että myös 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.**

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e = 0,3 \times D / a_{pmax} = 2,5$  mm.

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,16 mm

ISO-koodi-kääntöterä: RDHW 1003 MOT

tyyppi: KOVA

## Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
tyyppi	KOVA
ISO-koodi-kääntöterä	RDHW 1003 MOT
Laji	HB7605
Syöttö $f_z$ / hammas	0,16 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Pinnoitus	pinnoitettu
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	125 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	155 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	160 m/min	H
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin	130 m/min	H
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		