


Garant**RDMW 12T3 MOT, HB7605, Tyyppi: HART****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212277 HART
GTIN	4067263499558
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 4,0$ mm.

Syöttö f_z / hammas: 0,16 mm

ISO-koodi-kääntöterä: RDMW 12T3 MOT

tyyppi: HART

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	RDMW 12T3 MOT
Lastuava aine	KM
tyyppi	HART
Laji	HB7605
Syöttö f_z / hammas	0,16 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Pinnoitus	pinnoitettu
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	170 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	140 m/min	H
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin	130 m/min	H
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		