

Garant**GARANT Softcut® HSI tiheä jako, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/8mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 214908 80/8 |
| GTIN | 4045197674685 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus**Malli:**

Kulumista kestävä lämpökäsitelty teräs korroosionsuojapinnoitteella. Tarkka kääntöterän kiinnitys määritellyllä kiristysmomentilla. Väljä ja tiheä hammastus yksilöllisiin jyrästrategioihin.

Käyttö:

Eryisesti pienempitehoisiin koneisiin ja työstöön suurissa syvyyksissä.

Huomautus:

Kaikkien **4 särmän** käyttö edellyttää, että kääntöterää **käännetään aina merkittävään suuntaan (vastapäivään)**.

GARANT-momenttiruuviväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tarkat 90°:n kulmat valitsemalla $a_p = 6$ mm.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|-------------|
| KiinnitysreiänØ | 27 mm |
| Sopiva kääntöterä | SO.. 0836.. |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Kokonaispituus L_{ges} | 50 mm |
| enimmäistyöstösyvyys $a_{p,max}$ | 6 mm |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219863 (8IP; 2,2 Nm) |
| Terän $\varnothing D_c$ | 80 mm |
| Terien lkm Z | 8 |
| Sarja | Softcut® |
| varren malli | reiällä |
| Asetuskulma κ | 90 astetta |
| Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä |
| Terien jako | epätasainen |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Kääntöteräruuvisarja 10 osaa | 219863 |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP | 674252 8IP |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm | 211750 2,2 |