

**BDMT 170404 ER-JS, PR1535, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227560 INOX
GTIN	4960664685820
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tarkka 90° arvoon $a_p = 9$ mm saakka.

Tekninen kuvaus

tyyppi	INOX
Syöttö f_z / hammas	0,09 – 0,13 mm
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	BDMT 170404 ER-JS
Laji	PR1535
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		