

**BDMT 170404 ER-JT, PR1225, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227536 ST1400
GTIN	4960664609468
Tuoteluokka	25A

**Kuvaus****Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e = 0,3 \times D$ .

Tarkka  $90^\circ$  arvoon  $a_p = 9$  mm saakka.

Nirkon säde: 0,4 mm

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,09 – 0,22 mm

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	ST1400
Syöttö $f_z$ / hammas	0,09 – 0,22 mm
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	BDMT 170404 ER-JT
Laji	PR1225
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		