



## Monitoimipihdit, Kokonaispituus: 225mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	729701 225
GTIN	4067263499572
Tuoteluokka	72B

### Kuvaus

#### Malli:

Pihtien runko lattaterästä, mustaksi maalattu, kahvoissa muoviset tarttumakuoret ja avausjousi. Puristusliitos 0,35 – 1; 1,5 – 6 eristetyille / eristämättömille pistokkeille / liittimille ja 7 – 8 mm sytytysliittimille. Kierteillä varustettu katkaisin pulteille M2,6 – M5. Kuorintatyökalu 0,5 – 6 mm<sup>2</sup>. Pehmeiden kupari- ja alumiinilankojen katkaisu. Pitkä hammastettu puristusnokka ahtaissa tiloissa työskentelyyn.

#### Käyttö:

Kuorimiseen, leikkaamiseen, puristamiseen jne. pääasiassa korjausalalla.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	225 mm
johdinpoikkipinnoille	1,5 – 6 mm <sup>2</sup>
johdinpoikkipinnoille	0,35 – 1 mm <sup>2</sup>
Johdinten Ø:n kuorintaan	6 mm <sup>2</sup>
Kierrepultin katkaisin	M2,6 – M5
kuorimistoiminto	kyllä
katkaisutoiminto	kyllä
Tuotetyyppi	Puristuspihdit

