




## Kulmajyrsin 90° MECH17, reiällä, Ø D / Z<sub>eff</sub>: 50/4Lmm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	227655 50/4L
GTIN	4960664526420
Tuoteluokka	250

### Kuvaus

#### Malli:

Uritetut käanttöterät vähentävät lastuamisvoimaa ja tärinää. Suurempia lastuamisleveyksiä  $a_e$  saavutetaan samalla lastuamissyvyydellä  $a_p$ . Suuri tuottavuus mahdollinen myös heikkotehoisissa koneissa.

### Tekninen kuvaus

Käanttöterän ruuvi	229709 (T15; 3,5 Nm)
vaikuttava terien lukumäärä $Z_{eff}$	4
Terän Ø $D_c$	50 mm
ISO-koodi-käanttöterä	BDMT 170408
Kokonaispituus $L_{ges}$	78 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p,max}$	59 mm
Sopiva käanttöterä	BD.. 1704
KiinnitysreiänØ	22 mm
Käanttöterien lukumäärä	16

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229709
----------------	--------