

KÄRCHER**Teollisuusimuri, Valmistajamerkintä: IVR-L65/20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078522 IVR-L65/20
GTIN	4054278695129
Tuoteluokka	07D

Kuvaus**Malli:**

Teollisuusimuri soveltuu **jäähdytysaineiden, voiteluemulsioiden, veden tai öljyn imuun ja erotteluun kiinteiden aineiden (esim. metallilastujen)** yhteydessä.

- **Pieni koko ja kestävä materiaali takaavat erinomaisen liikkuvuuden.**
- **Erinomainen käytön joustavuus ja pitkä käyttöikä, öljynkestävä verkkokaapeli.**
- **Imutoiminto imupään 360° kääntyvän letkuliitännän kautta.**

2-moottorinen 2,4 kW:n teollisuusimuri, jossa on **kallistettava alusta** ja **65 litran säiliö**.

Toimituksen sisältö:

Kääntyvä alusta sekä tyhjennysletku ja täyttöasteen näyttö. **Ilman varusteita. Sopivat varusteet löytyvät nrolla 078524, 078529 ja 078533.**

Huomautus:

100 litran ruostumattomalla terässäiliöllä varustettu malli on saatavana eShopista numerolla 078522 koko IVR-L100DP.

Tekninen kuvaus

Virtakytkin	kyllä
Tyhjiö	220 mbar

Toimintäääni	70 dB(A)
Leveys	570 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pölyluokka – imuri	L
Korkeus	1330 mm
Säiliöiden tilavuus	65 l
Pituus	730 mm
Liitântöjen nimellisarvot	DN50 mm
Turbiinien lkm	2
Paino	43 kg
Tehonkulutus	2000 W
Ilmavirran määrä	100 l/s
Kaapelin pituus	6 m
Tuotetyyppi	Märkä- ja kuivaimuri