

Garant**Ruuviaivainsarja, Työkalujen lukumäärä: 31****Tilaustiedot**

Tilausnumero	953202 31
GTIN	4067263723455
Tuoteluokka	91A

Kuvaus**Malli:**

Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 953202: 1 kpl

GARANT-ruuvinvääntimet Torx®-ruuveille nro 625025 koko 13 (TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45): 1 kpl

GARANT-kuusiokoloavainsarja 627132 koot 9 (1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10): 1 kpl

GARANT-ruuvitaltta urakantaruuveille nro 660032 koot 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5: kutakin 1 kpl

GARANT-ruuvinväännin Phillips-ruuveille nro 667702 koot 00; 0; 1; 2: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Leveys	200 mm
Syvyys	600 mm
Leveys G	8
Työkalujen lukumäärä	31
Syvyys G	24
Malli	ruuvimeisselien kanssa
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm

Vetolaatikon täyttöaste G	8x24
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953202	952001 953202
Taivutettu ruuvinväänninsarja Torx®-ruuveille, MagicSpring®-pitotoiminto Ruuvinvääntimien lkm. 13	625025 13
Kuusiokulmaruuvimeisselisarja, pidätinkuulakromattu Ruuvinvääntimien lkm. 9	627132 9
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 2 mm	660032 2
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 2,5 mm	660032 2,5
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 3,5 mm	660032 3,5
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 4 mm	660032 4
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 5,5 mm	660032 5,5
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 0	667702 0
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 00	667702 00
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 1	667702 1
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 2	667702 2