

Garant**Ruuviaivainsarja, Työkalujen lukumäärä: 9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	953392 9
GTIN	4067263723516
Tuoteluokka	91A

Kuvaus**Malli:**

Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 8 G tai 250 × 200 mm) tai 1/2 (20 G × 8 G tai 500 × 200 mm) laatikon hyötyalasta.

Sopii:

GARANT-työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät vetolaatikot ja uusi vetolaatikoiden mitoitus 20 G × 16 G / 500 × 400 mm (L × S).

Vaahtokoot 10 G × 8 G sopivat Shadowboardeihin nro 923210 koko 250 (2 vaahtoa Shadowboardia kohti).

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 953392: 1 kpl

GARANT-ruuvitaltta urakantaruuveille nro 660032 koot 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5: kutakin 1 kpl

GARANT-ruuvinväännin Phillips-ruuveille nro 667702 koot 00; 0; 1; 2: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Syvyys G	10
----------	----

Leveys	200 mm
Työkalujen lukumäärä	9
Syvyys	250 mm
Leveys G	8
Malli	ruuvimeisselin kanssa
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×10
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953392	952001 953392
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 2 mm	660032 2
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 2,5 mm	660032 2,5
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 3,5 mm	660032 3,5
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 4 mm	660032 4
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 5,5 mm	660032 5,5
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 0	667702 0
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 00	667702 00
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 1	667702 1
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 2	667702 2