

Garant**Ruuviaivainsarja, Työkalujen lukumäärä: 13****Tilaustiedot**

Tilausnumero	953432 13
GTIN	4067263723554
Tuoteluokka	91A

Kuvaus**Malli:**

Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 953432: 1 kpl

GARANT-ruuvitaltta urakantaruuveille nro 660032 koot 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10: kutakin 1 kpl

GARANT-ruuvinväännin Phillips-ruuveille nro 667702 koot 00; 0; 1; 2; 3: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Työkalujen lukumäärä	13
Syvyys	500 mm
Leveys	200 mm
Leveys G	8
Malli	ruuvimeisselien kanssa
Syvyys G	20
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8x20
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953432	952001 953432
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 10 mm	660032 10
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 2 mm	660032 2
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 2,5 mm	660032 2,5
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 3,5 mm	660032 3,5
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 4 mm	660032 4
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 5,5 mm	660032 5,5
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 6,5 mm	660032 6,5
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 8 mm	660032 8
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 0	667702 0
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 00	667702 00
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 1	667702 1
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 2	667702 2
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 3	667702 3