


Garant**Ruuviaivainsarja, Työkalujen lukumäärä: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	953416 8
GTIN	4067263723530
Tuoteluokka	91A

Kuvaus**Malli:**

Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 953416: 1 kpl

GARANT-ruuvitaltta urakantaruuveille nro 660032 koot 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: kutakin 1 kpl

GARANT-ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 667702 koot 0; 1; 2: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Leveys	200 mm
Leveys G	8
Syvyys G	16
Syvyys	400 mm
Malli	ruuvimeisselien kanssa
Työkalujen lukumäärä	8
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8x16

Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta
-------------	------------------

Tarvikkeet

Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953416	952001 953416
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 0	667702 0
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 1	667702 1
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 2	667702 2
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 2,5 mm	660032 2,5
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 3,5 mm	660032 3,5
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 4 mm	660032 4
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 5,5 mm	660032 5,5
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 6,5 mm	660032 6,5