

Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa, Työkalujen lukumäärä: 46



Tilaustiedot

Tilausnumero	953743 46
GTIN	2050002075412
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 8 G tai 250 × 200 mm) tai 1/2 (20 G × 8 G tai 500 × 200 mm) laatikon hyötyalasta.

Sopii:

GARANT-työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät vetolaatikot ja uusi vetolaatikoiden mitoitus **20 G × 16 G / 500 × 400 mm (L × S)**.

Toimituksen sisältö:

GARANT Holkkiavainkärki Torx®-ruuveille, nro 631515 koot E4; E5; E6; E7; E8; E10: kutakin 1 kpl

HOLEX-kärkihylsy Phillips-ruuveille nro 631623 koot 1; 2; 3; 4: kutakin 1 kpl

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 953743: 1 kpl

HOLEX kärkihylsy Torx®-ruuveille, pitkä, nro 631773 koko TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: kutakin 1 kpl

HOLEX-kärkihylsy urakantaruuveille nro 631613 koot 3,5; 4; 5,5; 8: kutakin 1 kpl

GARANT-räikkä, suuntaa vaihtava, nro 632025 koko 1/4: 1 kpl

GARANT-kuusiohylsy nro 631225 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: kutakin 1 kpl

GARANT-T-kahva nro 633029 koko 116: 1 kpl

GARANT-kuusiokärkihylsy, nro 631729 koot 2,5; 3; 4; 5; 6: kutakin 1 kpl

GARANT-kahva nro 632829 koko 146: 1 kpl

GARANT-nivel, nro 633529 koko 1/4: 1 kpl

GARANT-jatkokappale, nro 632429 koko 50; 150: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Syvyys	500 mm
Työkalujen lukumäärä	46
Malli	hylsyavainten kanssa
Leveys	200 mm
Syvyys G	20
Leveys G	8
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×20
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953743	952001 953743
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaaSurface Drive Avainkoko 10 mm	631225 10
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaaSurface Drive Avainkoko 11 mm	631225 11
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaaSurface Drive Avainkoko 12 mm	631225 12
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaaSurface Drive Avainkoko 13 mm	631225 13
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaaSurface Drive Avainkoko 14 mm	631225 14
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaaSurface Drive Avainkoko 4 mm	631225 4
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaaSurface Drive Avainkoko 4,5 mm	631225 4,5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaaSurface Drive Avainkoko 5 mm	631225 5

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaaSurface Drive Avainkoko 5,5 mm	631225 5,5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaaSurface Drive Avainkoko 6 mm	631225 6
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaaSurface Drive Avainkoko 7 mm	631225 7
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaaSurface Drive Avainkoko 8 mm	631225 8
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaaSurface Drive Avainkoko 9 mm	631225 9
Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E10	631515 E10
Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E4	631515 E4
Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E5	631515 E5
Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E6	631515 E6
Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E7	631515 E7
Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E8	631515 E8
Ruuvimeisselin kärki uraruuviin, 1/4 tuumaa terän leveys 3,5 mm	631613 3,5
Ruuvimeisselin kärki uraruuviin, 1/4 tuumaa terän leveys 4 mm	631613 4
Ruuvimeisselin kärki uraruuviin, 1/4 tuumaa terän leveys 5,5 mm	631613 5,5
Ruuvimeisselin kärki uraruuviin, 1/4 tuumaa terän leveys 8 mm	631613 8
Ruuvitaltan kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa Ristikantakoko 1	631623 1
Ruuvitaltan kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa Ristikantakoko 2	631623 2
Ruuvitaltan kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa Ristikantakoko 3	631623 3
Ruuvitaltan kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa Ristikantakoko 4	631623 4
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaapitkä Kuusikulma 2,5 mm	631729 2,5

6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaapitkä Kuusikulma 3 mm	631729 3
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaapitkä Kuusikulma 4 mm	631729 4
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaapitkä Kuusikulma 5 mm	631729 5
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaapitkä Kuusikulma 6 mm	631729 6
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillepitkä Torx®-profiili TX10	631773 TX10
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillepitkä Torx®-profiili TX15	631773 TX15
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillepitkä Torx®-profiili TX20	631773 TX20
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillepitkä Torx®-profiili TX25	631773 TX25
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillepitkä Torx®-profiili TX30	631773 TX30
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillepitkä Torx®-profiili TX40	631773 TX40
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillepitkä Torx®-profiili TX8	631773 TX8
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveillepitkä Torx®-profiili TX9	631773 TX9
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", poistonuppi Tyyppi 1/4	632025 1/4
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 150 mm	632429 150
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 50 mm	632429 50
Käsikahva, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 146 mm	632829 146
T-väännin, 1/4 tuumaa Kokonaispituus 116 mm	633029 116
Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi 1/4	633529 1/4