

Garant**Kompakti huopalaikka, Ø 115 mm, Rakeistus-vertailu: 100****Tilaustiedot**

Tilausnumero	567005 100
GTIN	4067263516675
Tuoteluokka	51M

Kuvaus**Malli:**

Puristettu kuituhuopa ja hartsisidoksinen hiomarae mahdollistavat **poiston ja viimeistelyn samalla kertaa. Kova** malli karkealla raekoolla, erittäin vakaa reunoissa.

Käyttö:

Tasojen ja särmien työstöön kulmahiomakoneilla (suositeltu kierrosluku 6000 min⁻¹).

Tekninen kuvaus

Hienousaste	karkea
Hioma-aineen lyhenne	A
Malli	8 A coarse
Kovuusaste	kova
Hioma-aine	Normaalirae (A)
Porauksen Ø	22,23 mm
Rakeistus-vertailu	100
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Muodon kuvaus	litteä
Tuotenimen määrite	Ø 115 mm
optimoitu materiaalille	Teräs
optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	60 m/s
Tuotetyyppi	Pienoislaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		