

Garant**Kompakti huopalaikka, Ø 115 mm, Rakeistus-vertailu: 180****Tilaustiedot**

Tilausnumero	567005 180
GTIN	4067263516699
Tuoteluokka	51M

Kuvaus**Malli:**

Puristettu kuituhuopa ja hartsisidoksinen hiomarae mahdollistavat **poiston ja viimeistelyn samalla kertaa. Yleiskäyttöinen laikka** kevyeen purseenpoistoon, hienojen naarmujen siloittamiseen, valuneiden maalien poistamiseen.

Käyttö:

Tasojen ja särmien työstöön kulmahiomakoneilla (suositeltu kierrosluku 6000 min⁻¹).

Tekninen kuvaus

Rakeistus-vertailu	180
Kovuusaste	pehmeä
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Porauksen Ø	22,23 mm
Malli	3 S fine
Hienousaste	hieno
Hioma-aine	Piikarbidi SiC
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Muodon kuvaus	litteä
Tuotenimen määrite	Ø 115 mm
optimoitu materiaalille	Teräs
optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	60 m/s
Tuotetyyppi	Pienoislaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		