

Garant**Konepajatarvikevalikoima, Työkalujen lukumäärä: 23****Tilaustiedot**

Tilausnumero	955002 23
GTIN	4067263723691
Tuoteluokka	91A

Kuvaus**Malli:**

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiittia, ja työkalujen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

Sopii:

GARANT-työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät vetolaatikot ja vetolaatikoiden mitoitus **20 G x 16 G** / 500 x 400 mm (L x S).

Työkaluvaunut nro 914520 – 914582.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 955002

: 1 kpl

Digitaalinen GARANT-työntömitta IP54 nro 412680 koko 150: 1 kpl

GARANT-rullamittanauha nro 462210, koko 3: 1 kpl

GARANT-kevytmetalli-vesivaaka nro 467020, koko 250: 1 kpl

GARANT-kiintolenkkiavain nro 613600 koot 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: kutakin 1 kpl

GARANT-ruuvitaltta urakantaruuveille nro 660032 koot 3,5; 5,5; 6,5: kutakin 1 kpl

GARANT-ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 667702 koot 1; 2; 3: kutakin 1 kpl

GARANT-yhdistelmäpihdit nro 700940, koko 180: 1 kpl

GARANT-vesipumppupihdit nro 706001, koko 250: 1 kpl

GARANT-kärkipihdit, suorat, nro 713040, koko 200: 1 kpl

GARANT-sivuleikkuri nro 724840, koko 160: 1 kpl

GARANT-yleisveitsi, 2K-kahva, 3 terää 845020: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden hyötyala G	20×16
Leveys	500 mm
Työkalujen lukumäärä	23
Syvyys G	16
Malli	työkaluvaunun vetolaatikkoon
Leveys G	20
Syvyys	400 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
soveltuu työpisteverustelulle	Työkaluvaunu
pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 955002	952001 955002
Digitaalinen työntömittaIP54, tiedonsiirtoliitäntä Mittausalue 150 mm	412680 150
Rullanauhamitta, ikkuna nauhan pituus 3 m	462210 3
Kevytmetallivesivaaka Pituus 250 mm	467020 250
Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm	613600 10
Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm	613600 13
Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm	613600 16
Kiintolenkkiavain Avainkoko 17 mm	613600 17
Kiintolenkkiavain Avainkoko 18 mm	613600 18

Kiintolenkkiavain Avainkoko 19 mm	613600 19
Kiintolenkkiavain Avainkoko 5,5 mm	613600 5,5
Kiintolenkkiavain Avainkoko 7 mm	613600 7
Kiintolenkkiavain Avainkoko 8 mm	613600 8
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 3,5 mm	660032 3,5
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 5,5 mm	660032 5,5
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 6,5 mm	660032 6,5
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 1	667702 1
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 2	667702 2
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 3	667702 3
Linjapihdit, kromatut, 2K-kahvankuoret Kokonaispituus 180 mm	700940 180
Vesipumppupihdit, tiheä siirtoloveus, mustat Kokonaispituus 250 mm	706001 250
Kärkipihdit - suorat, kromatut, tartuntakahvat Kokonaispituus 200 mm	713040 200
Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret Kokonaispituus 160 mm	724840 160
Yleisveitsi, 2K-kahva3 terää, 18 mm	845020