

Garant

Konepajatarvikevalikoima, Työkalujen lukumäärä: 34



Tilaustiedot

Tilausnumero	955009 34
GTIN	4067263724018
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiittia, ja työkalujen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

Sopii:

GARANT-työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät vetolaatikot ja vetolaatikoiden mitoitus **20 G x 16 G / 500 x 400 mm (L x S)**.

Työkaluvaunut nro 914520 – 914582.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 955009: 1 kpl
 GARANT-kiintolenkkiavain nro 613600 koot 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: kutakin 1 kpl
 GARANT-räikkä, suuntaa vaihtava, nro 640025 koko 1/2: 1 kpl
 GARANT jatkokappale 1/2 tuumaa nro 641029 koko 125; 250: kutakin 1 kpl
 GARANT-T-kahva 1/2 tuumaa, nro 641329, koko 295: 1 kpl
 GARANT-nivel, nro 641629 koko 1/2: 1 kpl
 GARANT-kuusiohysly, nro 642325 koot 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: kutakin 1 kpl
 GARANT-12-kulmahysly, pitkä, nro 642529 koot 17; 19; 21: kutakin 1 kpl
 GARANT-ruuvitaltta urakantaruuveille nro 660032 koot 3,5; 5,5: kutakin 1 kpl
 GARANT-ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 667702 koot 1; 2: kutakin 1 kpl
 GARANT-lukkosepänvasara nro 750110, koko 300: 1 kpl
 GARANT-yhdistelmäpihdit nro 700940, koko 180: 1 kpl

GARANT-vesipumppupihdit nro 706001, koko 250: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Työkalujen lukumäärä	34
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×16
Leveys G	20
Malli	työkaluvaunun vetolaatikkoon
Syvyys G	16
Syvyys	400 mm
Leveys	500 mm
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
soveltuu työpistevarustelulle	Työkaluvaunu
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 955009	952001 955009
Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm	613600 10
Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm	613600 13
Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm	613600 16
Kiintolenkkiavain Avainkoko 17 mm	613600 17
Kiintolenkkiavain Avainkoko 18 mm	613600 18
Kiintolenkkiavain Avainkoko 19 mm	613600 19
Kiintolenkkiavain Avainkoko 5,5 mm	613600 5,5
Kiintolenkkiavain Avainkoko 7 mm	613600 7
Kiintolenkkiavain Avainkoko 8 mm	613600 8
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi 1/2	640025 1/2
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 125 mm	641029 125

Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 250 mm	641029 250
T-väännin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 295 mm	641329 295
Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641629 1/2
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 13 mm	642325 13
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 14 mm	642325 14
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 15 mm	642325 15
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 16 mm	642325 16
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 17 mm	642325 17
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 18 mm	642325 18
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 19 mm	642325 19
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 21 mm	642325 21
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 22 mm	642325 22
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 24 mm	642325 24
12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa Avainkoko 17 mm	642529 17
12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa Avainkoko 19 mm	642529 19
12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa Avainkoko 21 mm	642529 21
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 3,5 mm	660032 3,5
Uraruuvimeisseli, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 5,5 mm	660032 5,5
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 1	667702 1
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva Ristikantakoko 2	667702 2
Lukkosepänvasara,Varrensuojamuhvi Paino ilman vartta 300 g	750110 300
Linjapihdit, kromatut, 2K-kahvankuoret Kokonaispituus 180 mm	700940 180
Vesipumppupihdit, tiheä siirtoloveus, mustat Kokonaispituus 250 mm	706001 250