

Garant

Sähkötoimisesti korkeussäädettävä työpiste (2 nostopylvästä) Kantavuus enint. 500 kg, Tyyppi: 1500

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	920312 1500
GTIN	4067263736202
Tuoteluokka	91S

Kuvaus**Malli:**

Runko, jossa eloksoitu alumiininen nostoyksikkö. Poikittaistuki vakautusta varten. 50 mm paksu levy pyökki-Multiplexiä, vedenkestävä liimaus. Portaaton korkeuden säätö 740–1140 mm, käytettävissä nopeasti ja helposti ohjauspaneelin avulla. Ohjauspaneeli, jossa muistitoiminto 3 eri työskentelykorkeudelle.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 4 jalustan tasausruuvia.

Pintakäsittely:

Runko-osassa alumiininen nostoyksikkö ja jauhepinnoitettu teräsputki, antrasiitti RAL 7016

jauhemaalaus.**Suositus:**

Ergonomiaa istuma- ja seisomatyöhön!

Huomautus:

Työtason alle voidaan asentaa vain enintään 500 mm korkeita laatikstorunkoja.

Tekninen kuvaus

Työtason materiaali	Pyökki-Multiplex
Syvyys	750 mm

Portaaton korkeuden säätö	kyllä
Pistoketyyppi, tulo	F
Työtason paksuus	50 mm
Korkeudensäätöperiaate	täydellinen rakenne
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	740 - 1140 mm
Työtason syvyys	750 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Suurin kantavuus	500 kg
Liitäntäjännite	250 V
Leveys	1500 mm
Työtason pituus	1500 mm
Työtason pinta	väritön lakkaus
Kantavuus jatkuvalla kuormituksella	350 kg
Paino	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	500 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Tuotetyyppi	Työpöytä