

Garant**Sähkötoimisesti korkeussäädettävä työpiste (2 nostopylvästä) Kantavuus enint. 500 kg, Tyyppi: 2000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	920312 2000
GTIN	4067263736219
Tuoteluokka	91S

Kuvaus**Malli:**

Runko, jossa eloksoitu alumiininen nostoyksikkö. Poikittaistuki vakautusta varten. 50 mm paksu levy pyökki-Multiplexiä, vedenkestävä liimaus. Portaaton korkeuden säätö 740–1140 mm, käytettävissä nopeasti ja helposti ohjauspaneelin avulla. Ohjauspaneeli, jossa muistitoiminto 3 eri työskentelykorkeudelle.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 4 jalustan tasausruuvia.

Pintakäsittely:

Runko-osassa alumiininen nostoyksikkö ja jauhepinnoitettu teräsputki, antrasiitti RAL 7016

jauhemaalaus.**Suositus:**

Ergonomiaa istuma- ja seisomatyöhön!

Huomautus:

Työtason alle voidaan asentaa vain enintään 500 mm korkeita laatikostorunkoja.

Tekninen kuvaus

Suurin kantavuus	500 kg
Työtason pituus	2000 mm

Korkeudensäätöperiaate	täydellinen rakenne
Leveys	2000 mm
Portaaton korkeuden säätö	kyllä
Syvyys	750 mm
Työtason paksuus	50 mm
Liitäntäjännite	250 V
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	740 - 1140 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Työtason syvyys	750 mm
Työtason pinta	väritön lakkaus
Paino	88 kg
Pistoketyyppi, tulo	F
Työtason materiaali	Pyökki-Multiplex
Kantavuus jatkuvalla kuormituksella	350 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	500 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Tuotetyyppi	Työpöytä