

Garant**Sähkötoimisesti korkeussäädettävä työpiste (4 nostopylvästä) Kantavuus enint. 1000 kg, Tyyppi: 2000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	920317 2000
GTIN	4067263736233
Tuoteluokka	91S

Kuvaus**Malli:**

Runko, jossa eloksoitu alumiininen nostoyksikkö. Poikittaistuki vakautusta varten. 50 mm paksu levy pyökki-Multiplexiä, vedenkestävä liimaus. Portaaton korkeuden säätö 740–1140 mm, käytettävissä nopeasti ja helposti ohjauspaneelin avulla. Ohjauspaneeli, jossa muistitoiminto 3 eri työskentelykorkeudelle.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 4 jalustan tasausruuvia.

Pintakäsittely:

Runko-osassa alumiininen nostoyksikkö ja jauhepinnoitettu teräsputki, antrasiitti RAL 7016

jauhemaalaus.**Suositus:**

Ergonomiaa istuma- ja seisomatyöhön!

Huomautus:

Työtason alle voidaan asentaa vain enintään 500 mm korkeita laatikostorunkoja.

Tekninen kuvaus

Työtason syvyys	750 mm
Pistoketyyppi, tulo	F

Portaaton korkeuden säätö	kyllä
Työtason pinta	väritön lakkaus
Syvyys	750 mm
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	740 - 1140 mm
Liitäntäjännite	250 V
Korkeudensäätöperiaate	täydellinen rakenne
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Suurin kantavuus	1000 kg
Työtason paksuus	50 mm
Leveys	2000 mm
Kantavuus jatkuvalla kuormituksella	750 kg
Työtason materiaali	Pyökki-Multiplex
Työtason pituus	2000 mm
Paino	101 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	1000 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Tuotetyyppi	Työpöytä