

Garant**Sähkötoimisesti korkeussäädettävä työpiste (4 nostopylvästä) Kantavuus enint. 1000 kg, Tyyppi: 1500****Tilaustiedot**

Tilausnumero	920317 1500
GTIN	4067263736226
Tuoteluokka	91S

Kuvaus**Malli:**

Runko, jossa eloksoitu alumiininen nostoyksikkö. Poikittaistuki vakautusta varten. 50 mm paksu levy pyökki-Multiplexiä, vedenkestävä liimaus. Portaaton korkeuden säätö 740–1140 mm, käytettävissä nopeasti ja helposti ohjauspaneelin avulla. Ohjauspaneeli, jossa muistitoiminto 3 eri työskentelykorkeudelle.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 4 jalustan tasausruuvia.

Pintakäsittely:

Runko-osassa alumiininen nostoyksikkö ja jauhepinnoitettu teräsputki, antrasiitti RAL 7016

jauhemaalaus.**Suositus:**

Ergonomiaa istuma- ja seisomatyöhön!

Huomautus:

Työtason alle voidaan asentaa vain enintään 500 mm korkeita laatikostorunkoja.

Tekninen kuvaus

Työtason paksuus	50 mm
Työtason syvyys	750 mm

Leveys	1500 mm
Työtason pinta	väritön lakkaus
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	740 - 1140 mm
Pistoketyyppi, tulo	F
Paino	86 kg
Syvyys	750 mm
Korkeudensäätöperiaate	täydellinen rakenne
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kantavuus jatkuvalla kuormituksella	750 kg
Työtason materiaali	Pyökki-Multiplex
Työtason pituus	1500 mm
Liitäntäjännite	250 V
Suurin kantavuus	1000 kg
Portaaton korkeuden säätö	kyllä
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	1000 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Tuotetyyppi	Työpöytä