




## Kulmajyrsin 90° MECH17, reiällä, Ø D / Z<sub>eff</sub>: 63/4mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	227655 63/4
GTIN	4960664579280
Tuoteluokka	250

### Kuvaus

#### Malli:

Uritetut kääntöterät vähentävät lastuamisvoimaa ja tärinää. Suurempia lastuamisleveyksiä  $a_e$  saavutetaan samalla lastuamissyvyydellä  $a_p$ . Suuri tuottavuus mahdollinen myös heikkotehoisissa koneissa.

### Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	BDMT 170408
Sopiva kääntöterä	BD.. 1704
vaikuttava terien lukumäärä $Z_{eff}$	4
Kokonaispituus $L_{ges}$	70 mm
Kääntöterän ruuvi	229709 (T15; 3,5 Nm)
KiinnitysreiänØ	27 mm
Terän Ø $D_c$	63 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	45 mm
Kääntöterien lukumäärä	12

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229709
----------------	--------