

RUNPOTEC

HPI KABELNZEHSPEZIALIST

Kaapelivetojousi lasikuitua GF3 muovikotelossa, nauhan pituus: 30m



Tilaustiedot

Tilausnumero	814867 30
GTIN	9120045477153
Tuoteluokka	86A

Kuvaus

Malli:

3 mm paksu lasikuitujousi, **vakaa työnnettäessä** ja silti **erittäin joustava**; erittäin soveltuva vaikeisiin kaapelinvetoihin jo päällystettyihin tai erittäin mutkaisiin putkiin.

Ergonominen pito- ja kantokahva. Patentoitu ohjauskärki, kierteentasain ja taittumissuoja (2x ulkokierre Ø RTG 6 mm). Automaattinen takaisintyöntösuoja. Luistamaton pinnoite. Sopii rakennustyömaille, roiskesuojattu, pölysuojattu, iskunkestävä ja murtumaton. Mahdollinen 38 mm:n säteeseen asti.

Yhteensopiva myös RUNPOCAM RC2 (nro 814878)- ja basalttisauvojen (nro 814877) kanssa.

Toimituksen sisältö:

Mukana lisävarusteet, jotka pysyvät tallessa muovilaatikossa: 1 joustava ohjauskärki, jossa kierteentasain, 1 taittumiselta suojaava päätyholkki RTG Ø 6 mm, 1 sisäänvetäjä, 1 erikoisliima 3 g, 1 kaapelin vetosilmukka (ulko-Ø 14 mm), 6 liimaholkkia Ø 3 mm, 3 vetosilmukkaa Ø 7 mm, 1 kärkisilmukka Ø 11 mm, 1 liitosholkki, 2 asennusavainta, 1 nappiparisto CR2032.

Tekninen kuvaus

nauhan pituus	30 m
Kaapelinvetojousen ja holkin liitännän enimmäiskuormitus	1,3 kN

Kaapelinvetojousen enimmäiskuormitus	4,5 kN
Tuotetyyppi	Kaapelinvetolaite