

**Mahr****Multimar-yleismittauslaite, Mittausalue: 610-1015mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	428051 610-1015
GTIN	4059192024925
Tuoteluokka	43A

**Kuvaus****Malli:**

**Kestävä putkirakenne, hiottu ja kovakromattu.** Kaksi mittausvarren kannatinta erilaisten mittauskärkien kiinnitykseen. Mittausaluetta voidaan laajentaa 75 mm:iin mittausvartta kääntämällä. Sopii kaikkiin mittakelloihin ja tarkkuusmittakelloihin, joiden varren Ø on 8 h 6 mm (näyttölaite ei sis. toimitukseen).

- **Korkea mittaus- ja toistotarkkuus tarkan kuulaohjauksen ansiosta.**
- **Lämpösuojakahvat**
- **Mittausvoiman suunta vaihdettavissa sisä- ja ulkomittaukseen.**
- **Mittausvoima pysyy vakiona asennetun mittausvoimajousen ansiosta.**
- **Liikkuva mittausvarren kannatin on tarkkuuslaakeroitu välyksettömästi ja kitkattomasti.**
- **Vahvat, hiotut ja kovakromatut pylväät.**
- **Helppo asennus säilytys- ja asennuskuutioiden ansiosta.**

**Käyttö:**

- **Ulko- ja sisämitat.**
- **Ulko- ja sisäkierteet.**
- **Keskitysreunat.**
- **Kapeat olakkeet, pistourat ja urat.**
- **Ulko- ja sisäkartio.**
- **Ulko- ja sisähammastus**

**Huomautus:**

Saatavana mittausalueeseen **2500 mm** asti **CFK-kevytputkella** tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Sarja

Multimar

Mittausväli	12 mm
Mittausalue	610 - 1015 mm
Käyttöalue ulkop.	580 - 985 mm
Käyttöalue sisäp.	610 - 1015 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	A3
Tuotetyyppi	Yleismittauslaite

## Palvelut

KalibrointiYleistyöntömitta enimmäismittausalue 2500 mm	021400 2500
---	-------------

## Tarvikkeet

Olakemittauskärkipari, tasainen, ulkomittaukseen	428160
Mittausvarsipari, reiän Ø 3,5 mm Ulottuma 25 mm	428101 25
Syvvyysrajoitinpari mittauskärjenpitimelle	428111
Olakemittauskärkipari puolilieriöt sisämittaukseen	428170
Mittausvarsipari, reiän Ø 3,5 mm Ulottuma 35 mm	428101 35
Mittauskärjenpitimet, reikä Tyyppi A	428141 A
Sisämittauskärki, pallomainen, Ø 7,5 mm, 1 kpl	428120
Mittauskärjenpitimet, reikä Tyyppi B	428141 B
Ulkomittauskärki, tasainen, Ø 7,5 mm, 1 kpl	428130
Mittausvarsipari, reiän Ø 3,5 mm Ulottuma 100 mm	428101 100
Mittausvarsipari, reiän Ø 3,5 mm Ulottuma 70 mm	428101 70