



## Tilastiedot

Tilausnumero	701651 145
GTIN	
Tuoteluokka	73F

## Kuvaus

### Malli:

Kahvojen pinnassa erityinen kolmipistemuoto, varma ote litteistä osista. Kevyt leikkaa voimavälitysnivelen ansiosta. Jyrsitty ura kahvan alueella mahdollistaa varman pienten työkappaleiden, kuten naulojen, tappien ja pulttien pidon ja vedon. Kätevä työskenneltäessä vaikeapääsuisissä työkohteissa. Kapea pään muoto, terävät leuat. Kromatut pihdit, kahvoissa monikomponenttiset kahvankuoret ja KNIPEXtend-liitäntä. KNIPEXtendiä käytetään laajennusten, kuten ColorCode Clips (CCC) -liitinten tai TetheredTool Clips (TTC) -liitinten kiinnittämiseen Tethered Tools -putoamissuojaan.

### Standardi:

**DIN ISO 5746.**

### Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.

### Huomautus:

Edellistä mallia nro 701650 voi edelleen tilata, kunnes KNIPEXtend-mallit ovat saatavilla.

## Tekninen kuvaus

Katkaisukyky: kova lanka - Ø enint.	2 mm
Kokonaispituus	145 mm
Katkaisukyky: keskikova lanka - Ø enint.	3 mm
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine	erikoistyökaluterästä
Pinta	kromattu

kipinöimätön	ei
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit