



Tilaustiedot

Tilausnumero	713501 160
GTIN	
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuu koville ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut. Kromatut pihdit, kahvoissa ergonomisesti muotoillut monikomponenttiset kahvankuoret ja KNIPEXtend-liitäntä. KNIPEXtendiä käytetään laajennusten, kuten ColorCode Clips (CCC) -liitinten tai TetheredTool Clips (TTC) -liitinten kiinnittämiseen Tethered Tools -putoamissuojaan.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Huomautus:

Edellistä mallia nro 713500 voi edelleen tilata, kunnes KNIPEXtend-mallit ovat saatavilla.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	160 mm
Leuan pituus	50 mm
Kitamuoto	soikeakärkinen, taitettu (40° – 45°)
Standardi	DIN ISO 5745
Leuan ominaisuus	Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
Leukojen malli	sisäpinta karhennettu
Kahva	Monikomponenttinen kuori

Raaka-aine	Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Monitoimipihdit