



## Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 140mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	724861 140
GTIN	4003773039488
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

**Malli:**

Kapea malli, induktiokarkaistut terät (noin 62 HRC).

Kromatut pihdit, kahvoissa monikomponenttiset kahvankuoret ja KNIPEXtend-liitäntä.

KNIPEXtendiä käytetään laajennusten, kuten ColorCode Clips (CCC) -liitinten tai TetheredTool Clips (TTC) -liitinten kiinnittämiseen Tethered Tools -putoamissuojaan.

**Standardi:**

**DIN ISO 5749**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

**Huomautus:**

Edellistä mallia nro 724860 voi edelleen tilata, kunnes KNIPEXtend-mallit ovat saatavilla.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	140 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	1,8 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - Ø enint.	4 mm
Standardi	DIN ISO 5749
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
Pinta	kromattu
Erittäin tehokas sivuleikkuri	ei

päällekytkettävä aukaisujousi	ei
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit