

Seinään kiinnitettävä magneettinen nauhapidike, sis. nauhan ja magneettipäätykappaleen, Tyyppi: Y/B



Tilaustiedot

Tilausnumero	994326 Y/B
GTIN	4251021127252
Tuoteluokka	99T

Kuvaus

Malli:

Magneettinen seinähihnapidike on valmistettu kestävästä, mustasta muovista. Hihnaa voi vetää ulos portaattomasti. Nauhan maksimipituus on 8 m. Nauhassa magneettinen päätykappale.

Käyttö:

Hyllyrivien liikuteltavaan lukitukseen.

Huomautus:

Yksilöllinen digitaalipainatus mahdollista tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Vyönauhan leveys	50 mm
Korkeus	155 mm
Syvyys	140 mm
Paino	1 kg
nauhan väri	keltainen/musta
Leveys	140 mm
Hihnan pituus	8000 mm
Tuotetyyppi	Merkintänauhan pidin

