

Garant**Kokoteräs-ruuvipuristin taittavalla kahvalla, Leukaväli: 200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	860492 200
GTIN	4067263742982
Tuoteluokka	81D

Kuvaus**Malli:**

Kisko / leuka vedettyä, kirkaspintaista terästä, säätövarsi muottiintaottua terästä, nuorutettu ja galvaanisesti sinkitty. Helposti kiertyvä teräsruuvi, mustatut trapetsikierteet. Liikkuva painolevy integroidulla **ruuvilukitsimella estää ruuvin** aukeamisen tärinän vuoksi. Erinomainen vääntöteho **kahvalla**, jossa on pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskuluja PP-ydin. Pintarakenne luistamaton myös, kun kädet ovat märät tai öljyiset. Kokoteräspuristimet, kääntökahva. Nopea ruuvaus kiinni ja kiristys työkappaleeseen lukittuun pystyasentoon. **Voimakas ja vaivaton työskentely kahva ulos käännettynä.**

Tekninen kuvaus

Liukukiskon poikkipinta	19,5×9,5 mm
Ulottuma	100 mm
Leukaväli	200 mm
Tuotetyyppi	Puristin

