

**Garant****Kokoteräs-ruuvipuristin taittavalla kahvalla, Leukaväli: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	860492 300
GTIN	4067263743002
Tuoteluokka	81D

**Kuvaus****Malli:**

Kisko / leuka vedettyä, kirkaspintaista terästä, säätövarsi muottiintaottua terästä, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Helposti kiertyvä teräsruuvi, mustatut trapetsikierteet. Liikkuva painolevy integroidulla **ruuvilukitsimella estää ruuvin** aukeamisen tärinän vuoksi. Erinomainen vääntöteho **kahvalla**, jossa on pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskuluja PP-ydin. Pintarakenne luistamaton myös, kun kädet ovat märät tai öljyiset. Kokoteräspuristimet, kääntökahva. Nopea ruuvaus kiinni ja kiristys työkappaleeseen lukittuun pystyasentoon. **Voimakas ja vaivaton työskentely kahva ulos käännettynä.**

**Tekninen kuvaus**

Ulottuma	140 mm
Leukaväli	300 mm
Liukukiskon poikkipinta	25×12 mm
Tuotetyyppi	Puristin

