

Garant**Kokoteräs-ruuvipuristin taittavalla kahvalla, Leukaväli: 400mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	860492 400
GTIN	4067263743026
Tuoteluokka	81D

Kuvaus**Malli:**

Kisko / leuka vedettyä, kirkaspintaista terästä, säätövarsi muottiintaottua terästä, nuorutettu ja galvaanisesti sinkitty. Helposti kiertyvä teräsruuvi, mustatut trapetsikierteet.

Liikkuva painolevy integroidulla **ruuvilukitsimella estää ruuvin** aukeamisen tärinän vuoksi.

Erinomainen vääntöteho **kahvalla**, jossa on pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskuluja PP-ydin. Pintarakenne luistamaton myös, kun kädet ovat märät tai öljyiset.

Kokoteräspuristimet, kääntökahva. Nopea ruuvaus kiinni ja kiristys työkappaleeseen lukittuun pystyasentoon. **Voimakas ja vaivaton työskentely kahva ulos käännettynä.**

Tekninen kuvaus

Liukukiskon poikkipinta	25×12 mm
Ulottuma	120 mm
Leukaväli	400 mm
Tuotetyyppi	Puristin

