

bimos

**Pyörivä ESD-työtuoli, kangas, suojatulpat ja jalkarengas, korkea, Tyyppi: ESD****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972675 ESD
GTIN	4016849943992
Tuoteluokka	96B

**Kuvaus****Malli:**

istuimessa ja selkänojassa sähköä johtava ESD-kangaspehmuste. Mukava ja hengittävä, kestävä. Mukavuuspehmuste, ergonominen selkänoja ja vaakasuuntainen tikkaus, kätevät työntökahvat. Ergonomiapaketti: synkroniteknikka ja painon säätö. Kauttaaltaan sähköä johtava yhteys tyynystä ESD-rulliin/-suojatulppiin. Selkänoja, jossa sähköä johtava muovikuori ja työntökahvat. Painon säätö 45–120 kg.

**Standardi:**

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.**

**Tekninen kuvaus**

Istuinmateriaalin väri	musta
Selkänojan korkeus	580 mm
Selkänojan korkeudensäätöalue	60 mm
Istuimen syvyyden säätöalue	60 mm
Istuimen kallistuksen säätö asteina	6 astetta

Istuimen leveys	460 mm
Istuimen syvyys	470 mm
Sarja	Work-Tec Ergo
Tuolin kantavuus	120 kg
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Korkeudensäätöalue	590 - 860 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä ESD-työtuoli