

bimos

Pyörivä ESD-työtuoli, Supertec, pyörillä, matala, Tyyppi: ESD



Tilaustiedot

Tilausnumero	972676 ESD
GTIN	4016849943985
Tuoteluokka	96B

Kuvaus

Malli:

istuimessa ja selkänojjassa sähköä johtava ESD-Supertec. Supertec-pehmuste on mukava, pehmeä, hengittävä ja erittäin kestävä, viillonkestävä, helppo puhdistaa ja luistamaton. Mikropanssaroinnin ansiosta siinä yhdistyvät kankaan ja rakennesolumuovin edut. Mukavuuspehmuste, ergonominen selkänoja ja vaakasuuntainen tikkaus, kätevät työntökahvat. Ergonomiapaketti: synkronitekniikka ja painon säätö. Selkänoja, jossa sähköä johtava muovikuori ja työntökahvat. Kauttaaltaan sähköä johtava yhteys tyynystä ESD-rulliin/-suojatulppiin. Painon säätö 45–120 kg.

Standardi:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Tekninen kuvaus

Sarja	Work-Tec Ergo
Istuimen leveys	460 mm
Istuinmateriaalin väri	musta
Istuimen kallistuksen säätö asteina	6 astetta

Istuimen syvyys	470 mm
Selkänojan korkeus	580 mm
Istuimen syvyyden säätöalue	60 mm
Malli	pyörillä
Selkänojan korkeudensäätöalue	60 mm
Tuolin kantavuus	120 kg
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Korkeudensäätöalue	450 - 630 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä ESD-työtuoli

Tarvikkeet

ESD-pyörät(1 sarja = 5 kpl)	963189
-----------------------------	--------