

bimos

Pyörivä ESD-työtuoli, kangas, pyörillä, matala, Tyyppi: ESD



Tilaustiedot

Tilausnumero	972674 ESD
GTIN	4016849943961
Tuoteluokka	96B

Kuvaus

Malli:

istuimessa ja selkänojassa sähköä johtava ESD-kangaspehmuste. Mukava ja hengittävä, kestävä. Mukavuuspehmuste, ergonominen selkänoja ja vaakasuuntainen tikkaus, kätevät työntökahvat. Ergonomiapaketti: synkronitekniikka ja painon säätö. Kauttaaltaan sähköä johtava yhteys tyynystä ESD-rulliin/-suojatulppiin. Selkänoja, jossa sähköä johtava muovikuori ja työntökahvat. Painon säätö 45–120 kg.

Standardi:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Tekninen kuvaus

Istuinmateriaalin väri	musta
Selkänojan korkeudensäätöalue	60 mm
Istuimen syvyyden säätöalue	60 mm
Istuimen leveys	460 mm
Selkänojan korkeus	580 mm

Istuimen syvyys	470 mm
Istuimen kallistuksen säätö asteina	6 astetta
Sarja	Work-Tec Ergo
Tuolin kantavuus	120 kg
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Korkeudensäätöalue	450 - 630 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä ESD-työtuoli

Tarvikkeet

ESD-pyörät(1 sarja = 5 kpl)	963189
-----------------------------	--------