

bimos

Pyörivä ESD-työtuoli, Supertec, suojatulpat ja jalkarengas, korkea, Tyyppi: ESD



Tilaustiedot

Tilausnumero	972677 ESD
GTIN	4016849944012
Tuoteluokka	96B

Kuvaus

Malli:

istuimessa ja selkänojassa sähköä johtava ESD-Supertec. Supertec-pehmuste on mukava, pehmeä, hengittävä ja erittäin kestävä, viillonkestävä, helppo puhdistaa ja luistamaton.

Mikropanssaroinnin ansiosta siinä yhdistyvät kankaan ja rakennesolumuovin edut.

Mukavuuspehmuste, ergonominen selkänoja ja vaakasuuntainen tikkaus, kätevät työntökahvat.

Ergonomiapaketti: synkronitekniikka ja painon säätö. Selkänoja, jossa sähköä johtava muovikuori ja työntökahvat. Kauttaaltaan sähköä johtava yhteys tynnystä ESD-rulliin/-suojatulppiin.

Painon säätö 45–120 kg.

Standardi:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Tekninen kuvaus

Istuinmateriaalin väri	musta
Istuimen syvyyden säätöalue	60 mm
Istuimen syvyys	470 mm

Istuimen kallistuksen säätö asteina	6 astetta
Selkänojan korkeus	580 mm
Malli	suuri istuinkorkeus
Sarja	Work-Tec Ergo
Selkänojan korkeudensäätöalue	60 mm
Istuimen leveys	460 mm
Tuolin kantavuus	120 kg
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Korkeudensäätöalue	590 - 860 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä ESD-työtuoli