



Kasettipidin "Insider Stubby", 1/4 tuuman kärjet magneetilla, Terän pituus: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	676667 10
GTIN	7610733264681
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

"multicraft"-kahva, jossa on ihoystävällinen elastomeeripinta, mahdollistaa halutun vääntömomentin välittämisen ongelmitta myös märin tai öljyisin käsin. Päätelukituksella varustettu työntömakasiini. Kiinnitys voimakkaalla kestmagneetilla.

Kahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta.

"Insider"-kahva ja **päätelukituksella varustettu työntömakasiini**. Kiinnitys voimakkaalla kestmagneetilla.

Sopii:

1/4 tuuman Bit-terät, C 6,3-varsi.

Sisältö:

à 1 kärki:

Uraruuveille nro 675300 koko 5,5.

Phillips-ruuveille, nro 675281 koot 1/25; 2/25.

Torx®-koloruuveille nro 675295 koot TX15; TX20; TX25.

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Kokonaispituus	65 mm

Terän pituus	10 mm
Bit-teräistukka	D 6,3
kiertyvä suojus	ei
räikkäkahva	ei
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

Tarvikkeet

PrecisionBit uraruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Terän leveys 5,5 mm	675300 5,5
PrecisionBit Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675281 1/25
PrecisionBit Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675281 2/25
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX15	675295 TX15
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX20	675295 TX20
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX25	675295 TX25