


Garant**Kiinto-/räikkälenkkiavainsarja, Työkalujen lukumäärä: 7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	952319 7
GTIN	4067263886389
Tuoteluokka	91A

Kuvaus**Malli:**

Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 952319: 1 kpl

GARANT kiinto-/räikkälenkkiavainsarja nro 614812 koot 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Syvyys G	10
Syvyys	250 mm
Malli	ruuviavainten kanssa (lenkki- ja kiintoavaimet)
Työkalujen lukumäärä	7
Leveys	150 mm
Leveys G	6
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm

Vetolaatikon täyttöaste G	6×10
Tuotetyyppi	Kovavaahtaalusta

Tarvikkeet

Kovavaahtaalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 952319	952001 952319
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntävä pää Avainkoko 8 mm	614812 8
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntävä pää Avainkoko 9 mm	614812 9
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntävä pää Avainkoko 10 mm	614812 10
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntävä pää Avainkoko 11 mm	614812 11
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntävä pää Avainkoko 13 mm	614812 13
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntävä pää Avainkoko 14 mm	614812 14
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntävä pää Avainkoko 16 mm	614812 16