


Garant**Kiinto-/räikkälenkkiavainsarja, Työkalujen lukumäärä: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	952427 12
GTIN	4067263906407
Tuoteluokka	91A

Kuvaus**Malli:**

Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 952427: 1 kpl

GARANT kiinto-/räikkälenkkiavain, kääntyvä pää, nro 614812 koot 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Leveys	200 mm
Malli	ruuviavainten kanssa (lenkki- ja kiintoavaimet)
Syvyys	500 mm
Leveys G	8
Syvyys G	20
Työkalujen lukumäärä	12
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×20

Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta
-------------	------------------

Tarvikkeet

Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 952427	952001 952427
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntävä pää Avainkoko 10 mm	614812 10
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntävä pää Avainkoko 11 mm	614812 11
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntävä pää Avainkoko 12 mm	614812 12
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntävä pää Avainkoko 13 mm	614812 13
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntävä pää Avainkoko 14 mm	614812 14
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntävä pää Avainkoko 15 mm	614812 15
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntävä pää Avainkoko 16 mm	614812 16
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntävä pää Avainkoko 17 mm	614812 17
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntävä pää Avainkoko 18 mm	614812 18
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntävä pää Avainkoko 19 mm	614812 19
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntävä pää Avainkoko 8 mm	614812 8
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainkääntävä pää Avainkoko 9 mm	614812 9