




Pihtivalikoima, Työkalujen lukumäärä: 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	954208 5
GTIN	4067263906469
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 8 G tai 250 × 200 mm) tai 1/2 (20 G × 8 G tai 500 × 200 mm) laatikon hyötyalasta.

Sopii:

GARANT-työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät vetolaatikot ja uusi vetolaatikoiden mitoitus **20 G × 16 G / 500 × 400 mm (L × S)**.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 954208: 1 kpl
HOLEX-Vanadium-yhdistelmäpihdit nro 702995, koko 180: 1 kpl
HOLEX-vesipumppupihdit nro 706145, koko 250: 1 kpl
HOLEX-kärkipihdit, suorat, nro 713195, koko 200: 1 kpl
HOLEX-kärkipihdit, taivutetut, nro 713595, koko 200: 1 kpl
HOLEX-sivuleikkuri nro 725245, koko 160: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Syvyys	500 mm
Malli	pihtien kanssa
Syvyys G	20
Leveys	200 mm

Työkalujen lukumäärä	5
Leveys G	8
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×20
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Yleispihdit vanadiinia, kiiltävät, 2-komponenttikahvankuoret Kokonaispituus 180 mm	702995 180
Vesipumppupihdit, mustatut, kahvoissa kuoret Kokonaispituus 250 mm	706145 250
Kärkipihdit – suorat, sileät, tartuntakahvat Kokonaispituus 200 mm	713195 200
Kärkipihdit – taivutetut, sileät, tartuntakahvat Kokonaispituus 200 mm	713595 200
Sivuleikkuri, kiiltävä, kahvoissa kuoret Kokonaispituus 160 mm	725245 160
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 954208	952001 954208